

# SUPLIMED

3 anos  
de garantia



**SHIN-NIPPON**  
by **Rexxam**

LÂMPADA DE FENDA  
**XL-1**

A **XL-1** foi a primeira lâmpada de fenda portátil do mundo a adotar o sistema de iluminação por LED branco de alta luminosidade. Isto fez com que praticamente acabasse os problemas com troca de lâmpadas queimadas, além de permitir uma alta autonomia da bateria.

### LED BRANCO DE ALTA LUMINOSIDADE

A luminância de aproximadamente 10.000lux é assegurada através da utilização do sistema de LED de alta luminosidade.

\* A vida útil de um LED é igual ou superior a 50.000 horas.

### LUZ DE FENDA NÍTIDA

Através da iluminação por sistema de LED, obtém como resultado uma iluminação nítida. A largura de fenda também pode ser ajustada livremente.

### EQUIPAMENTO MUITO LEVE

Visando o seu uso prolongado, o equipamento foi desenvolvido com ênfase no conforto do médico, pesando apenas 700g ( incluindo bateria ).


### FILTROS

Você pode selecionar entre os diversos filtros como: azul cobalto, verde e livre de calor.

### BATERIA

Possui autonomia de aproximadamente 2hs de uso contínuo ( bateria completamente recarregada e com máxima iluminação )

Especificações	
<b>MICROSCÓPIO</b>	
Oculares	10x, 16x ( opcional )
Aumentos	10x, 16x ( opcional )
Ajuste de dioptrias	± 7D
Campo de visão	∅ 10mm
Faixa de ajuste PD	50 - 70mm ( c / ocular de 10x ) 55 - 70mm ( c / ocular de 16x )
Distância de trabalho	80mm
<b>ILUMINAÇÃO</b>	
Largura da fenda	0 - 11mm possível ajuste passo a passo
Comprimento da fenda	11mm
Filtros	Azul cobalto, verde e livre de calor
Ângulo de Iluminação	No nível de circunferência ±30°
Tipo de Iluminação	LED de alta luminosidade ( branco )
<b>BATERIA</b>	
Voltagem	Bateria Li-ion 7.4V 680mAh
Autonomia	Aprox. 2hs c/ iluminação máxima
<b>CARREGADOR</b>	
Voltagem de entrada	AC 100 - 240V 60 - 50Hz
Voltagem de saída	DC 12V 500mAh
<b>ACESSÓRIOS INCLUSOS</b>	<b>ACESSÓRIOS OPCIONAIS</b>
Maleta de alumínio tipo Case	Ocular de 16x
Bateria e carregador	Bateria reserva
Suporte de testa	
Barra para ajuste de dioptria	
Manual de instruções	



As operações de LIGA / DESLIGA são facilmente executadas ao pressionar o botão



Bateria Li-on 7.4V 680mAh



Maleta de alumínio tipo case (acessório incluso)